

## Información sobre productos

# 02 02 225 T

## Alicate universal de fuerza

DIN ISO 5746



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	410 g
Dimensiones	225 x 54 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 14,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	25,0 mm <sup>2</sup>
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

