

tapis antifatique

Groningen

tapis, hauteur x longueur x largeur 22 x 1630 x 970 mm, non inflammable, en caoutchouc avec surface ajourée en noir/orange, antidérapant, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235587



tapis antifatique

- convient pour zones humides, sèches et huileuses / pour sollicitations élevées
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 22 x 1630 x 970 mm
- en caoutchouc avec surface ajourée en noir/orange
- bordures biseautées et système de drainage pour réduire le risque de trébucher et de glisser
- antidérapant
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- non inflammable testé selon DIN 51130 R10

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	22 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	longueur	1630 mm

confection	tapis	largeur	970 mm
convient pour (secteurs)	zones humides, sèches et huileuses	équipement revêtement de sol	bordures biseautées et système de drainage
convient pour (application)	sollicitations élevées	fonction revêtement de sol	antidérapant
lieu d'utilisation	intérieur	résistance	Huiles, produits chimiques
matériau de surface de roulement	caoutchouc	coupe-feu	non inflammable
surface de revêtement de sol	ajouré	certification	DIN 51130 R10 (testé)
couleur	noir/orange	Poids	115 kg

Accessoires

235529		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 1520 mm, en orange
235530		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en orange
235551		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en noir
235552		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle, largeur 910 mm, en jaune
235553		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en noir
235554		baguette de finition de bordure, pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle, largeur 910 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateau(x), force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute