

VARIOfit rehausse pour palettes

parois grillagées, structure de la paroi treillis, capacité de gerbage 1000 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 800 mm, cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 305405



VARIOfit



VARIOfit Cadre de rehausse grillagé pour palette avec trappe



rehausse pour palettes

- structure en acier, soudé
- parois grillagées
- grosseur de la maille 100 x 100 mm
- structure de la paroi treillis
- capacité de gerbage 1000 kg
- hauteur x longueur x largeur 800 x 1200 x 800 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 800 mm
- triple gerbable
- cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type d'emballage	rehausse pour palettes	pliable	non
hauteur	800 mm	gerbable	oui
hauteur utile	800 mm	ouverture de maille	100 mm
longueur	1200 mm	matériau de paroi	treillis
largeur	800 mm	finition paroi	clapet
capacité de gerbage	1000 kg	surface	laqué
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	25 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabie de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris