

Format Tresorbau Notschlüsselkasten

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 120 x 32 mm, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3002 Karminrot, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3002 Karminrot

Artikelnummer: 213453



Format Tresorbau Notschlüsselkasten mit Klöppel

Format Tresorbau Notschlüsselkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 120 x 32 mm
- Flügeltür mit Sichtfenster
- Glasscheibe ist auswechselbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3002 Karminrot
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3002 Karminrot
- vorbereitet für Rückwandverankerung
- Lieferumfang: inklusive Klöppel

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Schlüsselschrank	Farbe Korpus	karminrot // RAL3002
Höhe	150 mm	Farbe Front	karminrot // RAL3002
Breite	120 mm	Material	Stahl
Tiefe	32 mm	Einwurfschlitz	nein
Sicherheitsstufe	keine	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Verankerung	Rückwandverankerung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Lieferumfang	inklusive Klöppel
versicherbar	nein	Schrank Ausstattung	Glasscheibe ist auswechselbar
Türtyp	Sichtfenstertür	Gewicht	1 kg
abschließbar	ja		

Zubehör

149507	Ersatzscheibe, Für Notschlüsselkasten
--------	---------------------------------------

Dazu passt auch ...

159401		Whiteboard, Höhe x Breite 900 x 1200 mm, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
213533		Schlüsselschrank, 100 Haken für Schlüssel, Höhe x Breite x Tiefe 550 x 380 x 80 mm, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
504279		Bahnhofsuhr, Quarzwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
527342		Prospektständer, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 265 x 350 mm, Passend für 2 x DIN A4, große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden, 2 Ablage(n) aus Acryl in satiniert, Gestell aus Aluminium eloxiert in silber
531429		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite selbstklebend