

Flaschenkarre

Traglast 250 kg, für 2x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch seitliche Kippbegrenzung, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 272247

Flaschenkarre

- Traglast 250 kg
- für 2x40/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1170 x 1160 mm
- passend für Flaschen mit Ø 230 mm
- Ladungssicherung durch seitliche Kippbegrenzung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Mit rutschfesten Handgriffen
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 400 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Stützrad	nein
Karrentyp	Flaschenkarre	Sicherheitsgriff	nein
Traglast	250 kg	Ladungssicherung	Kippbegrenzung
Kapazität	2x40/50 l	Höhe	1170 mm
für Flaschen-Ø	230 mm	Breite	1160 mm
Material	Stahlrohr	Tiefe	750 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet

Treppenkufen	nein	Farbe	gelb
Bereifung	Vollgummi	Garantie	5 Jahre
Rad-Ø	400 mm	Gewicht	31 kg

Dazu passt auch ...

217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft