

## **Datenblatt**

---

### PV Dachhaken 2-fach-verstellbar seitliche Montage (1.4016)

Der Standard-Dachhaken, 2-fach-verstellbar mit seitlicher Montage in der Edelstahlgüte 1.4016. Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit. Dachhaken ist in einer Materialstärke von 5 mm gefertigt. Mit 40mm Langloch zur variablen Einstellung bei seitlicher Montage.

#### Eckdaten:

▪ Material:	Edelstahl
▪ Güte:	1.4016
▪ Gewicht:	ca. 0.71 kg
▪ Grundplatte:	55 x 140 x 5 mm
▪ Lochgröße:	Ø 9 mm
▪ Steglänge Mittelteil:	120 mm
▪ Bügelhöhe:	121 mm
▪ Gesamthöhe verstellbar:	171 - 184 mm
▪ Gesamtlänge:	175 mm
▪ Ziegeltyp:	Formziegel, Dachpfannen, -steine
▪ Dachart:	Schrägdach, Steildach ab ca. 20° Dachneigung

#### Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
  - M8 x 80
  - M8 x 100
  - M8 x 120