

META

palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 1100 mm, vaklast 2405 kg, 3 opslagniveaus met traversen, 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 800 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 162149



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld


- hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 1100 mm
- veldlast 4810 kg
- vaklast 2405 kg
- 3 opslagniveaus met traversen
- 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 800 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- Leveringstoestand gedemonteerd

- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2





Technische details

| | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| meubeltype | stelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingtype | palletstelling | legbord-/niveautype | traversen |
| stellingveld | aanbouwweld | legborden / niveaus stabiliteit | gesloten kokerprofielen |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 2700 mm | oppervlak traversen | kunststof coating |
| breedte | 2785 mm | kleur traversen | roodoranje // RAL2001 |
| diepte | 1100 mm | kleur uitvoering | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| vaklast | 2405 kg | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 4810 kg | certificering | GS |
| parkeerplaats | 9 stuks | garantie | 5 jaar |
| opslagniveaus | 3 stuks | certificering RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| opslag | in de lengte | gewicht | 81,929 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 509087 |  | palletstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2870 x 1100 mm, vaklast 2405 kg, 2 niveaus met traversen, 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 800 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |