

bott **chariot à outils** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm, plateau de table en multiplex, exécution du châssis 4 roul., équipement : 7 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

Numéro d'article: 233197








chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 7 tiroirs
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec extension totale
- avec poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm




Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| type de meuble | table | blocage d'extension | |
| type de table | établi | poignée | poignée |
| Exécution du bâti | 4 roul. | matériau de plaque | multiplex |
| hauteur | 980 mm | matériau de châssis | acier |
| largeur | 1050 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 600 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| hauteur réglable | non | surface de face avant | |
| équipement établi | 7 tiroirs | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| nombre de tiroirs | 7 pièce | matériau de finition | soudé |
| nombre x hauteur tiroirs | | roulant | oui |
| surface de corps | | nombre/type de roulettes | 4 roul. |
| Type d'extension | extension totale | Ø de roue | 125 mm |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | Poids | 118,433 kg |
| extension tiroir | 100 % | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 233000 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233002 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233004 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233016 |  | couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir |
| 233449 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural |

230322



tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes