

Blume Förderanlagen bocht 45 ° voor rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 50 mm



Artikelnummer: 311124



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Bocht 45°

bocht 45 ° voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 20 mm
- baanbreedte 200 mm
- breedte 240 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte	240 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
buiging	45 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	materiaal frame	staal
diameter rol	20 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 200 mm

gewicht 6,9 kg


Gerelateerde Producten

429248



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte

551886



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte