

## Deckelfass

Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l,  
für feste Gefahrgüter, aus  
Polyethylen, Fass / Deckel blau /  
schwarz

Artikelnummer: 208879



## Deckelfass

### mit UN-Zulassung für den Transport von festen Gefahrgütern

Deckelfass

- Höhe x Ø 610 x 400 mm
- Inhalt 60 l
- mit UN-Zulassung
- für feste Gefahrgüter
- aus Polyethylen
- Fass / Deckel blau / schwarz
- mit Stülpedeckel mit Dichtung und Spannring
- Tragegriffe



## Technische Details

Behältertyp	Fass	Deckel	ja
Inhalt	60 l	Deckeltyp	Stülpedeckel mit Dichtung und Spannring
Form	rund	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	610 mm	Gefahrstoffeeignung	feste Gefahrgüter

Durchmesser oben	400 mm	Farbe	blau
Material	Polyethylen	Farbe Deckel	schwarz
recyclbar	ja	Tragevorrichtung	Tragegriffe
stapelbar	ja	Zulassung	UN
nestbar	nein	Gewicht	3 kg
unterfahrbar	nein		

## Dazu passt auch ...

118523		Displaypalette, aus Polyethylen/Polypropylen, Höhe x Länge x Breite 115 x 600 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg, Unterbau 9 FüÙe, Oberdeck durchbrochen
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
221105		Wischtuch, 350 Tücher, Länge x Breite 340 x 235 mm, Rollen Länge x Breite 1190 m x 235 mm, Papierqualität Tissue, In blau
221264		Einweg-Schutzoverall, aus Polypropylen in blau, Größe XL
222753		Einweghandschuhe, Aus Nitril in blau, puder- und latexfrei, Größe 9, Länge 240 mm
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
525115		Abdeckhaube, für Fässer, Durchmesser 600 mm, in transparent
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
531458		Fassroller, Ladefläche Ø 610 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
532077		Fasskarre, Traglast 250 kg, für 1 x 220-Liter-Fass, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge

