

C+P

Beistellschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Einlegeboden, 1 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Einbrennbeschichtung, Front mit Einbrennbeschichtung

ERGO



Artikelnummer: 230279



C+P Beistellschrank ERGO

Beistellschrank






- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- 2 Ebene(n) mit Einlegeboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 30 mm verstellbar
- 1 Schublade(n)
- Ausstattung: 1 Schublade, 2 Böden
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennbeschichtung
- Front mit Einbrennbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Beistellschrank	Material	Stahl
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	30 mm
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Einlegeboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	70 kg	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	einbrennbeschichtet	Gewicht	52,43 kg
Oberfläche Front	einbrennbeschichtet		

Zubehör

230282		Einlegeboden für Beistellschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
230284		Abrollrand, Für Beistellschrank, 3-seitig, Höhe x Breite x Tiefe 20 x 1000 x 500 mm, für Schrankbreite 1000 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
230285		Pultaufsatz, Für Beistellschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, abschließbar, Aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
230286		4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, für Beistellschrank, mit Radfeststeller
404846		Gummiriefenmatte, Breite 940 mm, selbstklebend, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot