

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526450



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 28 x 6 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugellager
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	ja
Traglast	60 kg	Gesamthöhe	103 mm
Bereifung	TPE	Nabenlänge	28 mm
Rad-Ø	75 mm	Nabenbohrung	6 mm

Material Felge	Kunststoff	Radbreite	25 mm
Radlager	Kugellager	Ausladung	38 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Rückenloch	10,2 mm		

## Zubehör

526452



Rad, Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen