

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 714062

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 350 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 280 x 70 mm
- Naben Länge x Ø 84 x 25 mm
- Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 14 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	325 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Länge Nabe	84 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	25 mm

Traglast	350 kg	Radbreite	70 mm
Bereifung	Vollgummi	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Durchmesser Rad	280 mm	Länge Platte	186 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	170 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	140x105 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Durchmesser Schraubloch	14 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Felge	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	7,04 kg
Fadenschutz	ja		

Zubehör

714109		Rad, Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen