

Adatlap

Termékmegnevezés	FXKVS fekete 6M
Rövid leírás	Kábelvédőcső, duplafalú, halogénmentes
Tulajdonságok	kívül hullámos, belül sima, karmantyúval közepes nyomásállóság, normál ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	N 450, IP 40



Normák: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635 (ÖNORM E 6517)



Hossz m	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
6 m	-30 / +70 °C	L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
099 354	41 mm	50 mm	6 m	1170 m
025 751	52 mm	63 mm	6 m	1260 m
025 752	61 mm	75 mm	6 m	978 m
041 193	75 mm	90 mm	6 m	648 m
041 205	93 mm	110 mm	6 m	402 m
041 194	107 mm	125 mm	6 m	288 m
041 196	136 mm	160 mm	6 m	198 m
044 965	150 mm	175 mm	6 m	264 m
041 197	170 mm	200 mm	6 m	120 m

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	merev
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PE-HD

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.