

## Hymer échelle télescopique polyvalente

3 x 10 échelons profilés  
antidérapants, longueur de lisse 2,99  
- 6,62 m, en aluminium

Numéro d'article: 219699



**HYMER**



## Hymer Échelles télescopiques polyvalentes

échelle télescopique polyvalente

- accès double face
- 3 x 10 échelons profilés antidérapants
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui / comme échelle coulissante 6,96 m / 4,95 m
- longueur de lisse 2,99 - 6,62 m
- échelons profondeur 30 mm
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- traverse Smart-Base® en extrémité de lisse
- en aluminium
- charge max. 150 kg
- poids 20,7 kg







- selon DIN EN 131
- 5 années de garantie





## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelle télescopique polyvalente	soubassement	traverse Smart-Base®
matériau	aluminium	force	150 kg
utilisation	double face	exécution échelle	en trois parties
longueur de longeron	2,99-6,62 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
hauteur de travail comme échelle	6,96 m	garantie	5 années
hauteur de travail comme échelle	4,95 m	protection contre l'écartement	oui
nombre d'échelons	3 x 10	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	Poids	20,7 kg
rabattable	oui		

## Accessoires

224581		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg
224582		Ruban antistatique, pour échelle
224585		Crochet de suspension, pour escabeau à échelons, force 25 kg
678796		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

523835



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir