

## **VARIOfit** **chariot à plateaux**

force 500 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
600 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL7035 gris  
clair, avec bandage TPE

Numéro d'article: 225996



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Chariot à plateaux lourd**

### **2 plateaux en bois**

chariot à plateaux








- force 500 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- structure en acier soudée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie


## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	500 kg	rabattable	non
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	600 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	Ø de roue	200 mm
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement à billes
force plateau	200 kg	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
hauteur	905 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris clair // RAL7035
norme européenne	non	garantie	12 années
rehausses	aucune	Poids	40,5 kg

## Accessoires

203072		4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
--------	---	--

203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg