

Hymer

échafaudage roulant

ADVANCED SAFE-T

hauteur de portée 8,27 m, hauteur d'échafaudage 7,49 m, 3 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 6,27 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1580 x 610 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239963



HYMER



échafaudage roulant

- module 1+2+3+module d'extension
- hauteur de portée 8,27 m
- hauteur d'échafaudage 7,49 m
- 3 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 6,27 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1580 x 610 mm
- 6 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 200 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie

- poids 156,8 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire
type d'échafaudage	échafaudage roulant	soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
module	module 1+2+3+module d'extension		200 kg/m ²
matériau échafaudage	aluminium	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
hauteur d'échafaudage	7,49 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	6,27 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
	8,27 m	roulant	oui
nombre de mezzanines modulaires	3	rambardes	double face
largeur de mezzanine modulaire	1580 mm	norme	selon DIN EN 1004
profondeur de mezzanine modulair	610 mm	garantie	10 années
nombre d'échelons	6 x 8/2 x 4	Poids	156,8 kg