

## ZARGES

### Aluminium rolcontainer

K 424 XC

hoogte x lengte x breedte 455 x 800 x 400 mm, inhoud 99 l, wanden met rondom lopende rillen, onderbouw 2 wielen

Artikelnummer: 146449



## ZARGES Aluminium transportkist K 424 XC

### Complete aanbieding



Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 455 x 800 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 380 x 750 x 350 mm
- inhoud 99 l
- wanden met rondom lopende rillen
- scharnierdeksel met dekselbanden
- afsluitbaar met steekslot
- stapelhoek
- onderbouw 2 wielen
- uittrekgreep, geveerde valgreep
- bak met deksel- en binnentas en extra wielen
- levering inclusief inleglement van polyethyleen schuim

## Technische details

baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	stapelbaar door	stapelhoek
inhoud	99 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	bak uitrusting	deksel-/binnentas, extra wielen
hoogte	455 mm	draaginstallatie	uittrekgreep, geveerde valgreep
binnenhoogte	380 mm	nestbaar	nee
lengte	800 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	750 mm	onderbouw	2 wielen
breedte	400 mm	sluitsysteem	steekslot
binnenbreedte	350 mm	sluitingen aantal	2 stuks
plafond	ja	inhoud levering	inclusief inlegement van polyethyleen schuim
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	12 kg
deksel uitrusting	dekselbanden		

## Gerelateerde Producten

146450		wielenset, voor transportkist, banden massief rubber, draagvermogen 50 kg, wiel Ø 125 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof
146451		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm

## Dit past ook bij ...

521986		magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde zelfklevend
982094		whiteboardstift, beitelpunt met 4 - 12 mm lijndikte, in op kleur gesorteerd
997783		wolk, wolk, hoogte x breedte 140 x 230 mm, van papier in wit/rood