


Schake mobiel hek

Complete aanbieding, hoogte 2000 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden



Artikelnummer: 150159

Schake Mobiel hek

Complete aanbieding

mobiel hek

- Complete aanbieding
- geschikt voor buiten
- hoogte 2000 mm
- maaswijdte 300 x 100 mm
- 4 mm dik
- van staal sendzimir verzinkt
- met overklimbeveiliging door uitstekende draden




Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	draaddikte	4 mm	
	afzetsysteem	hek	materiaal	staal
	type hek	mobiel hek	oppervlak	sendzimir verzinkt
plaats van toepassing	buiten	bouwhek uitrusting	overklimbeveiliging door uitstekende draden	
	hoogte	2000 mm	module	Complete aanbieding
	hoogte maas	300 mm	gewicht	176,09 kg
	breedte maas	100 mm		

Gerelateerde Producten

150137		voetplaat voor mobiel hek, breedte x diepte 700 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150139		bodemplaat voor mobiel hek, voor vastschroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150148		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 3500 mm, plaats voor 25 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150150		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 290 mm, van beton
150153		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 160 x 700 x 250 mm, van kunststof in zwart
150156		ondoorzichtige folie voor mobiel hek, hoogte x breedte 1760 x 3410 mm, met ogen ter bevestiging, in wit
150158		verbindingsklem voor mobiel hek, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit