

VARIOfit chariot à ridelles

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1625 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage élastique



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Numéro d'article: 504779

VARIOfit Chariot à dossier avec ridelle

chariot à ridelles

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1625 x 800 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- avec bandage élastique
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

norme européenne non

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| type de chariot | chariots à dossier | rabattable | non |
| type de chariot à dossier | chariot à ridelles | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| charge | 1000 kg | pneumatique | élastique |
| longueur de plateau | 1625 mm | Ø de roue | 200 mm |
| largeur de plateau | 800 mm | roulement | roulement à billes |
| matériau de plateforme | plaque de contreplaqué | équipement roue | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| surface de plateforme | antidérapant | disposition des roues | rectangulaire |
| exécution de plateforme | imperméable | surface de châssis | finition peinture époxy |
| rehausses | 1 ridelle (paroi pleine) | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| emboîtable | non | garantie | 12 années |
| matériau | acier | Poids | 58 kg |
| matériau de finition | soudé | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |