

Arbeitsdiele mit Standfläche aus Aluminium-Warzenblech

- leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- FüÙe klappbar, rutschfeste Kunststoffschuhe

- maximale Belastung: 150 kg




	①	②
Arbeitshöhe bis ca. [m]	2,5	2,7
Standhöhe [m]	0,5	0,7
MaÙe Plattform B x T [mm]	1300 x 290	1740 x 290
Gewicht [kg]	7,5	10,3
Bestellnummer	262-200-J1	262-201-J1

Kunststoff-Stufen-Doppelleiter

- Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Hochfeste Gurtbänder
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief

NEU



Anzahl Stufen	2x4	2x6	2x8	2x10
Arbeitshöhe A [m]	2,40	2,85	3,30	3,75
Arbeitshöhe B [m]	0,40	0,85	1,30	1,75
Arbeitshöhe C [m]	1,00	1,50	1,95	2,46
Arbeitshöhe D [m]	0,95	1,40	1,85	2,25
Breite Außen [mm]	490	550	610	660
Gewicht [kg]	8	12	15	18
Bestellnummer	257-534-J1	257-535-J1	257-536-J1	257-537-J1

