

## Innovative Schlosstechnik

### 25544PE-SV

## mFlipLock drive, Motorische-Mehrpunkt-Verriegelung

#### Panikfunktion E, selbstverriegelnd

3 Kippfallen, kombiniert mit 3 Langriegeln

Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck

- Angebaute Motoreinheit mit integrierter Motorsteuerung für Grundfunktion. Mit geschaltetem Ausgang, wenn das Schloss motorisch entriegelt ist. Z.B. für Anzeige der Offen-Position und Rückmeldung an elektrische Türantriebe.
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Elektrische Schnittstelle RS 485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher.
- Die [Flip-] Kippfallen garantieren jederzeit leichte motorische Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Motorisches Öffnen unter 1,5 Sekunden, mechanisch selbstverriegelnd
- Geringer Stromverbrauch: 350mA bei 24V DC
- Betriebsspannung: 11 – 27 V DC
- Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren
- Mehrpunktverriegelung mit 3 Langriegeln und 3 blockierten [Flip-] Kippfallen
- Riegelvorschub 1-tourig, je 20 mm
- Unabhängige Selbstverriegelung der Zusatzriegel
- Dornmasse: 30 - 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfallen, Nuss und Riegel aus Edelstahl
- **Stulpvarianten: Flach- (18) 20 und 24 mm  
U-Profil 22 x 6, 24 x 6 mm**

#### Zubehör:

- **VariFlex:** Verstellbare Lappen-, Winkel-, Flach- und U-Schliessbleche, Schliessleiste
- **ProfiFlex:** Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich, Schliessleiste

#### Anwendungsbereich:

- Hauseingangstüren, Wohnungsabschlusstüren, öffentliche Gebäude
- im Set mit elektrischen Zutrittskomponenten (z.B. Batch, Taster, Biometrie)



06/2016

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com



nur mit AWS!

# Innovative Schlosstechnik

## 25544PE-SV


### mFlipLock drive

**Panikfunktion E, selbstverriegelnd**

3 Kippfallen, kombiniert mit 3 Langriegeln Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck

#### Anschlussklemmen FlipLock drive

##### Öffnungssignal über RS 485




Plus  
+11V – 27V DC  
GND / Minus

RS 485 (A)  
Öffnungssignal

RS 485 (B)

Ausgang GND (an PIN5) wenn Motor in offen Position und Schloss entriegelt. Z.B. für Türanzeige oder TA

##### Öffnungssignal über Batch, Zeitschaltuhr, usw.




Plus  
+11V – 27V DC  
GND / Minus

Öffnungssignal (GND)  
z.B. Batch, Schaltuhr usw.

Ausgang GND (an PIN5) wenn Motor in offen Position und Schloss entriegelt. Z.B. für Türanzeige oder TA



Achtung PIN 3  
Öffnungssignal GND Potential



#### Bestellangaben:

**25544PE-SV.6/.7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24U-, 22U-Stulp / 9, INOX matt

**25544PE-SV.6/.7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24, 20, (18) Flachstulp / 9, INOX matt

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.assaabloy.ch msl.info@assaabloy.com

