



Beispiel

Bestellzeichen: AB 122410
Artikelnummer: 7083780
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058850
E-Nummer:
Finland: 3435482
Dänemark: 8212003554

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:			Auswertung:
Länge	Breite	Höhe	
mm:	244	124	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.6	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Rostfreier Stahl		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan		Gost R
Temperatur Bereich:			
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C		
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C		
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F		
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F		
Zubehör:			
TM 1224	Montageplatte		
TRM 0812	Tragschiene TS 15		
MIN 20	Tragschiene TS 15		
TRH 1212	Tragschiene TS 35		
TRH 24	Tragschiene TS 35		
TF 28037	Befestigungslasche		
TH A	Plastik-Scharniere, grau		

