

Feinwerkzeuge

Proxxon Feinstdraubendreher

Klingen aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE8660). Für extreme Härte und Zähigkeit. Verchromt, mit brüniertes Spitze. Ergonomisch geformter Griff aus hochwertigem Kunststoff (schlagfest, öl- und säurebeständig). Mit drehbarem Zentrierkopf und Fingermulde. Klingenlänge: 40 mm / 15 Stück im Sockel

PROXXON

- Schlitzdreher: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 3,5 mm
- PH Kreuzdreher: 0-3 / 0 1
- TX: T6 / T8 / T10 / T15
- 6-Kant: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Bestellnummer:

PROXXON 28148 28,95



Schraubendreher Micro-Bitsatz, 30-teilig

Präzisions-Mini-Bits in praktischer Kassette mit easy-Grip Schraubendrehergriff und Verlängerung

- Kreuzschlitz (+): PH000 / PH00 / PH0 / PH1
- Schlitz (-): 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm
- Kreuzschlitz Pozidriv: PZ0 / PZ1
- TX: T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
- Sechskant (H): 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm

Bestellnummer:

MICRO BITSET 7,95

TEPROTEK



Mini-Bitratschen-Satz 37-teilig

Mini-Ratschen-Set mit 35 Bits, Mini-Bitratsche und 4mm / 14" (6,4 mm) Adapter in Kunststoffkassette.

- Kreuzschlitz-Bits: PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PZ0 / PZ1
- Sechskant-Bits: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Schlitz-Bits: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
- TX-Bits: T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15
- Steckschlüssel-Bits: SW 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm inkl. Adapter von 4 mm Mikro-Bits auf 1/4" (6,3 mm)

Bestellnummer:

DONAU MBS40 21,70

DONAU
ELEKTRONIK GMBH



Mini-Bitset 18-Langbits (35 mm) und Bithalter

Kombinierter Werkzeug-Satz in Plastikassette. Ideal für versteckte Schrauben.

- 1x Werkzeughalter (Vollmetall)
- 5x Kreuzdreher PH 000 / 00 / 0 / POZ 0 / 1
- 3x Schlitzdreher: 1 / 2 / 3
- 6x Sechskant: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5
- 4x TX: 4 / 5 / 6 / 7

Bestellnummer:

DONAU MBS18 16,70

DONAU
ELEKTRONIK GMBH



Donau-Fein-Schraubendreher

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Set: 6 Stück

DONAU
ELEKTRONIK GMBH

Bestellnummer:

DONAU 280-60 13,80 Schlitz
DONAU 280-61 13,80 Kreuzschlitz
DONAU 280-62 13,80 Sechskant, Zoll
DONAU 280-63 13,80 Sechskant, metrisch
DONAU 280-67 13,80 TX



Minibitratsche

- Rechts-/Linkslauf verstellbar
- bestückbar mit allen 1/4" (6,4 mm) Standard Bits
- mit beiliegendem Adapter auch für 4 mm Bits geeignet
- Aluminium Handgriff
- Länge ca. 92 mm

DONAU
ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

DONAU MBS09 16,40

Microbit Adapter

Adapter für alle 4 mm Mini-Bits. Ab sofort kann man alle Mini-Bits in 1/4 Akku-Schrauber oder Handhalter mit 1/4 Bithalterung einsetzen. (Auslieferung ohne Bit)

DONAU
ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

DONAU 1544 1,99

Mini-Bitsets

DONAU
ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

DONAU MBS60 3,85	7x Schlitz-Bits	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
DONAU MBS61 3,85	6x Kreuzschlitz	Philips: 000 / 00 / 0 / 1, Pozidriv: 0 / 1
DONAU MBS63 3,85	8x Sechskant-Bits	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
DONAU MBS66 3,85	6x Steckschlüssel	2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
DONAU MBS67 3,85	8x TX-Bits	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15
DONAU MBS68 4,80	8x TX-Bits mit Loch	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
DONAU MBS69 5,50	10x Spezial-Bits	Vierkant: 0 / 1 / 2, Trivert: 1, 4 / 1, 8, Dreikant: 2 / 2,2, Fünfstern: 1, 4 / 1, 8, Pentalobe: 0, 8
DONAU MBS70 5,55	7x Schlitz-Bits	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
DONAU MBS71 5,55	6x Kreuzschlitz	Philips: 000 / 00 / 0 / 1, Pozidriv: 0 / 1
DONAU MBS73 7,35	8x Sechskant-Bits	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
DONAU MBS77 7,35	8x TX-Bits	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15

Werkzeughalter 0,1 - 3,2 mm

Werkzeughalter mit gerändeltem und vernickeltem Messingheft

DONAU
ELEKTRONIK GMBH

- drehbare Handauflage mit Schraubkopf
 - 2 gehärtete, doppelseitige Spannzangen
- Spannbereiche: 0,1 ... 1,1 / 1,0 ... 2,0 / 2,0 ... 2,5 / 2,5 ... 3,2 mm

Bestellnummer:

DONAU MWH20 9,20

