

## Datenblatt

### Technische Daten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Schutzart	IP65
Min. Umgebungstemperatur	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Kabelquerschnitt	14AWG mm <sup>2</sup>

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Blitzlicht 1~230 VAC, Aufbaumontage
Artikelnummer	2510429
EAN Nummer	4016322528609
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	75 mm
Länge <i>L</i>	70 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Höhe <i>H</i>	100 mm
Breitenmaß mit Verpackung	75 mm
Breite <i>B</i>	70 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,5 kg

#### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1