

Format Tresorbau armoire coupe-feu

niveau de sécurité : VdS 1, anti-feu : S 120 P, hauteur x largeur x profondeur 1450 x 570 x 658 mm, 2 niveaux, pour 14 classeurs, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 215506



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Armoire triple protection

Niveau de sécurité VdS 1 / ECB.S / S 120 P

Format Tresorbau armoire coupe-feu

- niveau de sécurité : VdS 1
- anti-feu : S 120 P
- joints intumescents pour la protection contre l'eau d'extinction et les gaz d'incendie
- hauteur x largeur x profondeur 1450 x 570 x 658 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1188 x 383 x 427 mm
- 2 niveaux
- pour 14 classeurs

- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 4 côtés
- boulons de fermeture Ø 25 mm
- double mécanisme de protection avec verrouillage de secours supplémentaire
- corps à plusieurs parois
- porte à 4 parois, 133 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 375 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	hauteur intérieure	1188 mm
type d'armoire	armoire haute sécurité	largeur intérieure	383 mm
hauteur	1450 mm	profondeur intérieure	427 mm
largeur	570 mm	structure de cloison	à plusieurs parois
profondeur	658 mm	type de porte	porte à battants
volume	194 l	angle d'ouverture de porte	180 °
niveau de sécurité	VdS 1	épaisseur de porte	133 mm
équipement armoire	tablettes	structure de porte	à 4 parois
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	matériau	acier
capacité de classeurs	14 pièce	surface de corps	laqué
ancrage	ancrage de tablette	surface de face avant	laqué
verrouillage	4 côtés	verrouillable	oui
coupe-feu	S 120 P	système de fermeture	serrure à panneton double
assurable	oui	Ø de boulon de fermeture	25 mm
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €	surface de tablette	laqué
protection anti-effraction	oui	Poids	375 kg

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279		horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie