

## stumpf

### armoire d'atelier

#### Serie 2000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 522009



## stumpf Armoire d'outillage Serie 2000

### avec tablettes de rétention et tiroirs

armoire d'atelier



- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x90 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- tiroirs à hauteur réglable
- équipement : 2 tiroirs, 2 tablettes
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie





## Détails techniques







|                              |                         |                               |                                 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble               | armoire                 | surface de face avant         | finition peinture époxy         |
| type d'armoire               | armoire d'atelier       | système de fermeture          | serrure à cylindre              |
| type de porte                | double porte battante   | soubassement                  | socle                           |
| hauteur                      | 1000 mm                 | matériau                      | tôle d'acier                    |
| largeur                      | 1000 mm                 | surface de tablette           | galvanisé                       |
| profondeur                   | 500 mm                  | verrouillable                 | oui                             |
| équipement armoire           | tablettes, tiroirs      | fonction de fermeture         | Mécanisme de fermeture 3 points |
| nombre de tablettes/niveaux  | 2 pièce                 | cloison de séparation médiane | non                             |
| type tablette/niveau         | tablette de rétention   | glissière tiroir              | rail télescopique               |
| charge tablette              | 50 kg                   | extension tiroir              | 100 %                           |
| nombre de tiroirs            | 2 pièce                 | blocage d'extension           | oui                             |
| nombre x hauteur tiroirs     | 2x90 mm                 | angle d'ouverture de porte    | 105 °                           |
| capacité de charge de tiroir | 35 kg                   | poignée                       | poignée tournante               |
| couleur du corps             | gris clair // RAL7035   | roulant                       | non                             |
| couleur de la face avant     | gris clair // RAL7035   | garantie                      | 5 années                        |
| surface de corps             | finition peinture époxy | Poids                         | 58 kg                           |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522036 |  | tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, force 30 kg, en acier |
| 946374 |  | revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en noir            |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc  |
| 221133 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose             |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221318 |  | papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris  |
| 221350 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone   |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm   |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé   |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge  |