

Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus Isolierglas. Kundenseitig sind Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas mit Griff eingebaut. Das Aggregat und die Steuereinheit mit elkttronischer Regelung und digitaler Temperaturanzeige sind in der Decke integriert. Die Innenbeleuchtung ist separat schaltbar. Die Umluftkühlung sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Kälte im Geräteinnenraum



Artikel-Nr.: 346131
GTIN: 4059395010411

Produktvorteile:

- Gerader Aufbau
- 3 CNS-Roste
- Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Aggregat und Steuereinheit auf der Decke montiert
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- Anschlußfertig inkl. Zuleitung ohne Schukostecker

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	C-AKV 1100 SB
Abmessungen außen:	
Breite	1135 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	1150 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Entnahmeklappe
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Chromnickelstahl AISI 304
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	128 kg
Serienzubehör	CNS Roste 8 Selbstbedienungsklappen a 490 x 160 mm
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	140 g

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de