

## **bott** **opvanglegborden voor** **milieukast** verso

hoogte 50 mm, voor kast breedte x diepte 525 x 350 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel

**Artikelnummer: 233089**




### opvanglegborden voor milieukast

- hoogte 50 mm
- voor kast breedte x diepte 525 x 350 mm
- voor een vaklast van 75 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel





### Technische details

meubeltype	kast	voor kastdiepte	350 mm
type kast	accessoire	vaklast	75 kg
legbord-/niveautype	opvanglegborden	kleur bodem	geel
voor kasttype	milieukast	materiaal	staal
hoogte	50 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
voor kastbreedte	525 mm	gewicht	3,533 kg

## Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen