

## Enveloppe chauffante

pour Bouteille de gaz, couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre, puissance 450 W, équipé de avec régulateur de température analogique

Numéro d'article: 271725



### Enveloppe chauffante

- pour Bouteille de gaz
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 1050 x 830 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 450 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approuvé homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

## Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour type de récipient	Bouteille de gaz	puissance	450 W
matériau couche extérieure	nylon	température jusqu'à	90 °C
matériau couche	fibre de verre	alimentation	240 V

intérieure			
couleur	noir	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
hauteur	1050 mm	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
largeur	830 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
profondeur	100 mm	Poids	3,5 kg