


KERN cijferweegschaal

platform van RVS, breedte x diepte
340 x 240 mm, weegbereik van 0 tot
6 kg, afleesbaarheid in 0,02 g
stappen

Artikelnummer: 526500



KERN



KERN Telweegschaal

voor niet-ijkplichtige wegingen

KERN cijferweegschaal

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 340 x 240 mm
- weegbereik van 0 tot 6 kg
- afleesbaarheid in 0,02 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, hangend wegen
- LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 120 x 350 x 390 mm

Technische details

type weegschaal	cijferweegschaal	hoogte	120 mm
ijkbaar	nee	breedte	350 mm
materiaal platform	RVS	diepte	390 mm
platformbreedte	340 mm	telfunctie	ja

platformdiepte	240 mm	tarreren	ja
weegbereik	0-6 kg	opstelling	tafel
afleesbaarheid	0,02 g	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, hangend wegen	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk	gewicht	7,6 kg
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs