KS Tools

KS Tools Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder inkl. Adapterplatte



Artikelnummer: 272608





Technische Details				
Breite in mm	500 mm	Kompressionshub (mm)	450 mm	
Betriebsdruck max (bar)	10 bar	Anschlussgewinde	1/4"	
Höhe in mm	1200 mm	Druckkraft max (kg)	2400 kg	
Länge mm	400 mm	Luftverbrauch in I/min	250 I/min	
Material	Spezial-Werkzeugstahl	Gewicht	98,6 kg	

Dazu passt auch		
149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042	3	Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 I, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243	耳	Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 I Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030	760	KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916	- 100	KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm