

## Casoo Bockrolle



Traglast 500 kg, Mit Elastik-Bereifung,  
Nabe mit Doppelkugellager,  
Durchmesser 200 mm, Naben Länge  
59 mm, Felge aus Aluminium,  
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243419



### Bockrolle

- Traglast 500 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	500 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Elastik	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	2,55 kg