



71020 Service- und Montagetritt

S

- › Besonders geeignet für Lager- und Instandhaltungsarbeiten.
- › Stabile Guss-Plattform mit 400×300 mm Standfläche.
- › Hohe Stabilität durch geschweißte Holm-Stufen-Verbindung.
- › Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4
Holm (ca. mm)	80	80	80
Länge (ca. m)	0,69	0,90	1,13
Standhöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Reichhöhe (ca. m)	2,42	2,62	2,84
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Breite oben/unten (ca. mm)	400/530	400/560	400/600
Schrittlänge (ca. m)	0,58	0,72	0,88
Plattformgröße (ca. m)	0,40×0,30	0,40×0,30	0,40×0,30
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,7	5,6
Best.-Nr.	7102002	7102003	7102004

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.