

armoire murale en acier inoxydable

hauteur x largeur x profondeur 600 x 350 x 320 mm, porte à double battant, 2 niveaux avec tablette en acier inoxydable, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps un côté brossé, face avant un côté brossé



Numéro d'article: 522040

Armoire murale

armoire murale en acier inoxydable

- Idéal pour entreprises des secteurs de la médecine, de la chimie et de la transformation des aliments
- hauteur x largeur x profondeur 600 x 350 x 320 mm
- structure en acier inoxydable, soudé de manière stable
- porte à double battant
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette en acier inoxydable
- force par plateau 45 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps un côté brossé
- face avant un côté brossé

Détails techniques




type de meuble	armoire	surface de face avant	un côté brossé
type d'armoire	armoire murale	système de fermeture	serrure à cylindre

convient pour (secteurs)	médecine, chimie et transformation des aliments	soubassement	socle
type de porte	porte à double battant	matériau	acier inoxydable
exécution porte	à fleur	matériau de finition	soudé
hauteur	600 mm	propriété matériau	résistante au froid, à la chaleur, à l'humidité et de nombreux produits chimiques, résistante à l'usure et à la corrosion, facile
largeur	350 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	320 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	roulant	non
type tablette/niveau	tablette en acier inoxydable	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
charge tablette	45 kg	Poids	16 kg
surface de corps	un côté brossé		

Accessoires

522046	·	tablette en acier inoxydable pour armoire murale, largeur x profondeur 350 x 320 mm, force 45 kg, en acier inoxydable
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé