

bac pour rayonnages et armoires

Top

hauteur x largeur x profondeur 90 x 156 x 500 mm, en polypropylène, en bleu pigeon

lot 12 pièce

Numéro d'article: 525012



Bac compartimentable Top

Avec nervures de renfort pour fortes charges

bac pour rayonnages et armoires

- hauteur x largeur x profondeur 90 x 156 x 500 mm
- en polypropylène
- en bleu pigeon
- parois plein
- avec nervures de renfort pour fortes charges
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec surface d'étiquetage
- avec socle gerbable et rebord de gerbage périphérique gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : étiquettes incluses

Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	emboîtable	non
norme européenne	non	convient pour aliments	oui

hauteur	90 mm	poignée	poignée encastrée sur la face avant
largeur	156 mm	champ d'inscription	surface d'étiquetage
profondeur	500 mm	structure de cloison	plein
matériau	polypropylène	stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort
recyclable	oui	couleur	bleu pigeon
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
convient pour les convoyeurs à r	oui	volume de livraison	étiquettes incluses
gerbable	oui	Poids	0,47 kg
gerbable avec	socle gerbable, rebord de gerbage périphérique		

Accessoires

525014		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 156 mm, en polypropylène en transparent
525016		Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 156 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
525019		couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 156 x 500 mm, en transparent, avec ouverture de saisie
525021		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 156 mm, en acier avec revêtement en beige gris

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium

531075



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte