

pallethefwagen

E-BF

draagvermogen 1500 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 150 mm,
aandrijf wiel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 70 x 210 mm,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
60 x 80 mm



Artikelnummer: 149138

Elektrische palletwagen E-BF

Draagvermogen 1500 kg











pallethefwagen

- draagvermogen 1500 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 150 mm
- draagbreedte 560 mm
- aandrijf wiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 210 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 0,8 kW
- rijmotor 0,65 kW
- rijnsnelheid met last 3,5 km/h, zonder last 4 km/h
- stijgvermogen met last 3 %, zonder last 10 %
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing
- met accu 2x12V/64 Ah
- met geïntegreerde oplader
- lengte 1700 mm
- gewicht 205 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	draaicirkel	1475 mm
hefwagentype	pallethefwagen	heffunctie	standaard
draagvermogen	1500 kg	snelheffing	nee
lengte vork	1150 mm	spanningsverzorging	accu 2x12V/64 Ah
vorkbreedte	150 mm	vermogen rijmotor	0,65 kW
draagbreedte	560 mm	vermogen hefmotor	0,8 kW
bediening heffing	elektrisch	rijsnelheid met last	3,5 km/h
bediening wielonderstel	elektrisch	rijsnelheid zonder last	4 km/h
hefhoogte (min.)	85 mm	stijgvermogen met last	3 %
hefhoogte (max.)	200 mm	stijgvermogen zonder last	10 %
materiaal aandrijf wiel	polyurethaan	type rem	elektromagnetische remmen
materiaal vorkwielen	polyurethaan	lastzwaartepunt	600 mm
vorkrol	tandem	wiegfunctie	nee
diameter aandrijf wiel	210 mm	materiaal	staal
breedte aandrijf wiel	70 mm	kleur lijst	blauw
diameter vork wiel	80 mm	kleur vork	zwart
breedte vork wiel	60 mm	WEEE-registratienummer	DE44935883
lengte	1700 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
breedte	565 mm	gewicht	205 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten

