

## chariot à ballons

force 150 kg, hauteur x longueur x largeur 1040 x 1000 x 610 mm, rehausses : 4 parois (grillage), 2 trappes de chargement (1 supérieure et 1 frontale), pliable à vide, châssis galvanisé en bleu, avec bandage TPE



Numéro d'article: 219899



## Chariot à ballons



chariot à ballons

- force 150 kg
- hauteur x longueur x largeur 1040 x 1000 x 610 mm
- hauteur de remplissage 870 mm
- rehausses : 4 parois (grillage), 2 trappes de chargement (1 supérieure et 1 frontale), pliable à vide
- grosseur de la maille 100 x 40 mm
- verrouillable
- châssis galvanisé en bleu
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage TPE



appareil de manutention	chariot de manutention	fonction rehausses	pliable
type de chariot	chariot à ballons	dimension du fil	100 x 40 mm
matériau	acier	couvercle	oui
charge	150 kg	verrouillable	oui
hauteur	1040 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur	610 mm	Ø de roue	100 mm
hauteur de remplissage	870 mm	surface	galvanisé
norme européenne	non	Poids	31 kg
rehausses	4 parois (grillage), 2 trappes de chargement		

## Accessoires

244040		Grille de séparation pour chariot à ballons, longueur 610 mm, pour chariot à ballons, en acier galvanisé en bleu
244041		Grille de séparation pour chariot à ballons, longueur 840 mm, pour chariot à ballons, en acier galvanisé en bleu