


hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 600 mm, veldlast 720 kg / vaklast 90 kg, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 716443



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 600 mm
- veldlast 720 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, zonder afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 84 ordners
- niveaus met ?
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal



- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| meubeltype | stelling | dekvloer | nee |
| stellingtype | dossierstelling | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingsysteem | schroefsysteem | vakdiepte | 600 mm |
| stellingveld | aanbouwweld | ordnercapaciteit | 84 stuks |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 2550 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 1000 mm | veldlast | 720 kg |
| diepte | 600 mm | oppervlak legbord | verzinkt // m. kunststof coating |
| legborden / schappen aantal | 7 stuks | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating |
| ordnerhoogtes | 7 stuks | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| vaklast | 90 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | levering | gedemonteerd |
| legborden / niveaus uitrusting | midden-aanslagranden // legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| gebruik | tweezijdig | garantie | 5 jaar |
| materiaal | staal | gewicht | 45,18 kg |
| stelling uitrusting | legborden | | |

Gerelateerde Producten

716567



legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |