

**bott**

## **Pultschrank**

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm, Ausgestattet mit Böden, Rückwand, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

**Artikelnummer: 233414**



### Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Ausgestattet mit Böden, Rückwand
- Doppel-Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 35 kg
- 1 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 10 kg
- abschließbar
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Möbeltyp	Pult	Auszugböden	1 Stück
Schrantyp	Pult	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035

Pulttyp	Pultschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1050 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Pult Ausstattung	Böden, Rückwand	fahrbar	nein
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	35 kg	Gewicht	64,134 kg
Traglast Auszug	10 kg		

## Zubehör

233013



Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

102657



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün

217145



Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall

218389



Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen