

## Scangrip Taschenlampe TORCH LITE 400 A

Gehäuse aus Aluminium,  
Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-  
LED, Lichtstrom 400 Lumen,  
Leuchtweite 120 m, Abstrahlwinkel  
10 / 60 °, Mit Batterie

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 254570



### Taschenlampe

- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Durchmesser x Länge 32 x 179 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-LED
- Lichtstrom 400 Lumen
- Leuchtdauer 3 h
- Leuchtweite 120 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Fokusfunktion zum Justieren des Abstrahlwinkels
- Mit Batterie
- Kompatibel mit 2x1,5V Alkali C
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1

- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Funktion	Fokussfunktion
Lampentyp	Taschenlampe	Material Gehäuse	Aluminium
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Länge	179 mm
Leuchtmitteltyp	CREE LED	Durchmesser	32 mm
Leuchtweite	120 m	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer	3 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	400 Lumen	Zertifizierung	Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1
dimmbar	nein	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	10-60 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Batterie	Gewicht	0,82 kg
Batterietyp	2x1,5V Alkali C		