

## TROAX Flügeltür für Maschinen- Schutzgitter

Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm,  
Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm,  
verschießbar mit Schnappverschluss,  
aus Stahl mit Lackierung in RAL7037  
Staubgrau

Artikelnummer: 523751



## TROAX Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

- Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm
- Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
- einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
- verschließbar mit Schnappverschluss
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau







### Technische Details

|                        |                        |                    |  |
|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Verkehrssicherung      | Sicherheitsausstattung | Drahtstärke        | 3 mm   |
| Sicherheitsausstattung | Maschinen-Schutzgitter | Stellwand Funktion | einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem |
| Gitterelement          | Flügeltür              | Schließsystem      | Schnappverschluss  |
| Türtyp                 | Flügeltür              | Profil             | Vierkantrrohr  |

|               |              |            |                      |
|---------------|--------------|------------|----------------------|
| Breite        | 1000 mm      | Material   | Stahl                |
| Höhe          | 1400-2200 mm | Oberfläche | lackiert             |
| Höhe Masche   | 100 mm       | Farbe      | staubgrau // RAL7037 |
| Breite Masche | 20 mm        | Gewicht    | 39,5 kg              |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 144768 |  | Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel   |
| 210871 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange   |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                   |