

## Klemmnippel


mit zentraler Klemmung

103

EAN: 4011126082975

bevorzugte VPE:100 St.

Mengeneinheit:St.



### Artikelbeschreibung

Klemmnippel, Länge 21 mm, Gewinde M10x1, für Kabel-Ø 5-7 mm, Messing, blank

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K740
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6,8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,68 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	12,50 mm
Breite	12,50 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Leuchten- und Sicherungszubehör

103

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	12,50 mm	Höhe	12,50 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

<b>100 Stück = 1 Faltschachtel</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,73 kg	Volumen	0,001 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

<b>1000 Stück = 1 Umkarton</b>					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	7,41 kg	Volumen	0,006 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

### Ausschreibungstext

Klemmnippel mit zentrischer Klemmung.  
 Abmessungen (ca. Maße) L : 21 mm  
 Gewindelänge außen L1 : 8 mm  
 für Kabel-Ø : 5 - 7 mm  
 Gewinde : M 10x1  
 Werkstoff : Messing, blank  
 Kleinhuis Modell-Nr. : 103  
 EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
 Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74153900