



# [ LED-Leuchte LLX-400 ]

## [ LED light LLX-400 ]

100 – 240 V AC/DC 50/60Hz



### EIGENSCHAFTEN

- Lichtleistung von 1.200 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- Passend für Schaltschränke ab 500 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder
- Weitbereichsspannungseingang (LLX-400-BWM)
- Mit 230 V Steckdose und Schalter
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme

### FEATURES




- Luminosity of 1.200 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- Suitably for enclosures starting from 500 mm width
- With motion detector
- Wide-range voltage input (LLX-400-BWM)
- With 230 V plug socket and switch
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption





## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LLX-400-BM	LLX-400-BWM
<b>Artikelnummer</b> <b>Part number</b>	<b>72 40X 1BM</b>	<b>72 40X 1BWM</b>
Schaltelement Version	Bewegungsmelder Motion detector	Bewegungsmelder Motion detector
Befestigung Version	Magnetbefestigung Magnetic fixing	Magnetbefestigung Magnetic fixing
Betriebsspannung Operating voltage	230 V 50/60 Hz	100 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	13 W	13 W
Lichtleistung Luminosity	1.200 lm	1.200 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	3300 lx@0,5m 1040 lx@1m	3700 lx@0,5m 1250 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K	5.700 K
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	I	I
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h
Anschluss Connection	GST Steckverbinder GST plug connector	GST Steckverbinder GST plug connector
Gehäusematerial Housing material	Aluminium Aluminum	Aluminium Aluminum
Gewicht Weight	900 gr.	900 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [ °C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	5 min	5 min

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	72 30N 000	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 06V 000	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 10V 000	

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS



LLX-400-BM/BWM

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm



## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual