


- Vielseitiger kompakter Fußschalter
- Langlebig und zuverlässig durch Stahlgehäuse
(Edelstahl-Ausführungen erhältlich)
- Auswahl an Farben und Schaltfunktionen
- Kunden Farben und Logos auf Anfrage
- Sonderausführungen nach Kundenvorgaben
- Schutzart IPX2 oder IPX7 (IPX8 auf Anfrage)
- Verschiedene Varianten für die Medizintechnik
- Auch als mehrpedalige Fußschalter erhältlich
- Nicht elektrische Version möglich (siehe
Luftschalterkatalog)



Außenabmessungen



6289 - Optionen und Spezifikationen

Lagermodelle								
Modell	6289-WO	6289-CC	6289-PP	6289-DO	6289-DA	6289-SC	6289-CT	6289-WS
Tiefe mm				90				
Breite mm					66			
Höhe mm						24		
Gewicht Kg						0.38		
Material	Gehäuse							Edelstahl
	Trittfäche							Polypropylen schwarz
	Schutzaube							Stahl, pulverbeschichtet, Hammerschlaglack
Anzahl der Pole	einpolig	einpolig	einpolig	zweipolig	Folgeschalter	einpolig	einpolig	einpolig
Kontaktaordnung	Schließer	Wechsler	rastend	Schließer	Schließer	Schließer	Wechsler	Schließer
Anschlußkabel	3-adrig PVC	4-adrig PVC	3-adrig PVC	5-adrig PVC	5-adrig PVC	3-adrig PVC	Anschlußleiste	3-adrig PVC
Kabellänge m	2	2	2	2	2	2	-	2
Kabel O/D mm	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	-	6.8
Belastbarkeit @ 250V AC (½ HP)	6(1.5)	6(6)	6(3)	3(3)	3(3)	6(3)	6(3)	3(3)
IP Schutzart	IPX7	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX7
Standards	Fußschalter: Niederspannungsvorschrift 2006/95/EC, EN 60950; Mikroschalter: EN 61058-2-1, EN 61058							
Betriebstemperatur °C	-5 bis + 40							

Verschiedene Anschlußkabel sind erhältlich (bis Schutzart IPX8)
Mindermengenzuschlag für Nicht-Standard-Modelle