


EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Verbindungstechnik



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung [V]		250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]		4
Schutzklasse		II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]		-25...100, cULus: max. 50 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C]		5...100, cULus: max. 50 °C
Schutzart		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung		gerade
Werkstoff Griffkörper		Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]		0,6...1,5
Gewicht [kg]		0,527

Elektrischer Anschluss

Anschluss		PVC-Kabel / 15 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe		orange

Anschlussbelegung



Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß



Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---