


## stumpf collecteur de recyclage FD 45

bac auto-effaçable, Capacité 1 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair, couvercle en acier RAL5010 bleu gentiane, soubassement pieds de réglage de hauteur

Numéro d'article: 118079



## stumpf Poubelle FD 45

### pour fixation murale

collecteur de recyclage

- tablette
- bac auto-effaçable
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par porte
- récipient verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair
- couvercle en acier RAL5010 bleu gentiane
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- 5 années de garantie

## Détails techniques

équipement d'élimination	collecteur de recyclage	fonction couvercle	ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	système de fermeture	serrure à clé carrée
capacité	45 l	couleur du couvercle	bleu gentiane // RAL5010
Unités collectrices	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	400 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
profondeur	300 mm	matériau de couvercle	acier
coupe-feu	auto-effaçable	matériau de récipient intérieur	acier
réservoir intérieur	oui	vidange par	porte
surface seau intérieur	galvanisé	gerbable	non
mécanique de roulement	non	soubassement	pieds de réglage de hauteur
roulant	non	forme	angulaire
couvercle	oui	garantie	5 années
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	22,5 kg