

**KERN**

## balance d'analyse corporelle


**MFB 150K100S05**

plateforme en verre, largeur x profondeur 300 x 300 mm, plage de pesage entre 182 kg, Lisibilité par incréments de 100 g

Numéro d'article: 235973



**KERN**



KERN balance d'analyse corporelle MFB 150K100S05






- plateforme en verre, largeur x profondeur 300 x 300 mm
- plage de pesage entre 182 kg
- Lisibilité par incréments de 100 g
- avec les fonctions poids, masse grasseuse, pourcentage d'eau, masse musculaire, masse osseuse, IMC, métabolisme de base
- affichage
- batterie
- hauteur x largeur x profondeur 25 x 300 x 300 mm

### Détails techniques

type de balance	balance d'analyse corporelle	équipement balance	affichage
matériau de plateforme	verre	hauteur	25 mm
largeur de plateforme	300 mm	largeur	300 mm
profondeur de	300 mm	profondeur	300 mm

plateforme			
plage de pesage	182 kg	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
lisibilité	100 g	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
balance fonctions	poids, masse graisseuse, pourcentage d'eau, masse musculaire, masse osseuse, IMC, métabolisme de base	Marque selon le registre allemand	KERN
alimentation	batterie	Poids	10 kg

## Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu