

## Hymer escabeau grande hauteur à marches roulant

estrade hauteur x largeur x  
profondeur 1400 x 400 x 440 mm, 6  
marche(s) en tôle striée (estrade  
incl.), en aluminium

Numéro d'article: 761685



**HYMER**



## Hymer Escabeau grande hauteur roulant

escabeau grande hauteur à marches roulant

- estrade hauteur x largeur x profondeur 1400 x 400 x 440 mm
- accès à un côté
- 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur des marches 80 mm
- longueur de lisse 2450 mm
- posé hauteur x largeur 2200 mm x 700 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse serti
- main courante double face
- pieds d'échelle amovibles
- poids 12,2 kg








- selon DIN EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                          |   |                                  |                           |
|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| technique de montée      | escabeau grande hauteur                   | connexion d'échelons/de longeron | serti                     |
| type d'échelle           | escabeau grande hauteur à marches roulant | Pour escalier                    | non                       |
| matériau                 | aluminium                                 | rabattable                       | oui                       |
| utilisation              | à un côté                                 | soubassement                     | pieds d'échelle amovibles |
| hauteur d'estrade        | 1400 mm                                   | roulant                          | oui                       |
| largeur d'estrade        | 400 mm                                    | protection contre l'écartement   | oui                       |
| profondeur d'estrade     | 440 mm                                    | étrier de sécurité               | oui                       |
| longueur de longeron     | 2450 mm                                   | main courante                    | double face               |
| nombre de marches        | 6   | bac                              | oui                       |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée                  | norme                            | DIN EN 131                |
| profondeur des marches   | 80 mm                                     | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2               |
| hauteur                  | 2200 mm                                   | garantie                         | 10 années                 |
| largeur                  | 700 mm                                    | Poids                            | 12,2 kg                   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 215697 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |
| 221336 |  | chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu   |
| 523835 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir  |