

## Hansa Ledstalamp Jaspis

LED, 52 W, niet vervangbaar,  
lampkleur neutraalwit,  
kleurtemperatuur 4000 kelvin,  
Traploos dimbaar, 45 % direct licht,  
55 % indirect licht, hoogte 1965 mm,  
lampenkop lengte x breedte 500 x  
220 mm, voet lengte x breedte 420 x  
220 mm

Artikelnummer: 240023



### Ledstalamp

- LED, 52 W, niet vervangbaar
- lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4000 kelvin
- Traploos dimbaar
- 45 % direct licht, 55 % indirect licht
- lampenkop met diffusor en antiverblindings scherm voor homogene lichtverdeling zonder storende verblinding
- hoogte 1965 mm, lampenkop lengte x breedte 500 x 220 mm, voet lengte x breedte 420 x 220 mm
- kabel 2 m lang

### Technische details

kantoorhulp	branden	lampkop uitrusting	diffusor, antiverblindings scherm
type lamp	Ledstalamp	lengte lampkop	500 mm
opstelling	legbord	breedte lampkop	220 mm
type lamp	LED	lamp functie	Traploos dimbaar
lampkleur	neutraalwit	dimbaar	ja
verlichtingssterkte	1200	hoogte	1965 mm

gebruiksaanwijzing verlichtings		materiaal	
verlichting direct	45 %	lengte lampvoet	420 mm
verlichting indirect	55 %	breedte lampvoet	220 mm
lichtstroom	5600	spanningsverzorging	
energie-efficiëntieklasse	C	kabellengte	2 m
gewogen energieverbruik		kleur	wit/zilver
vermogen lamp	52 W	WEEE-registratienummer	DE87155287
led	ja	WEEE-apparaatsort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	niet vervangbaar	merk volgens EAR-registers	Hansa
brandduur	50000 h	gewicht	11,7 kg
kleurweergave-index (Ra)	>80		

## Dit past ook bij ...

218292		kliklijst, moeilijk ontvlambaar conform B1, hoogte x breedte x diepte 327 x 240 x 12 mm, formaat DIN A4, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, profieldikte 25 mm
219520		kunstplant bamboe, hoogte 1200 mm, plant van polyester, stam van hout, pot van kunststof in zwart
229958		whiteboard, hoogte x breedte 600 x 900 mm, bordoppervlak met emaille- en antimicrobiële zilverionencoating - hoogwaardigste variant, gemakkelijk te reinigen en krasvast, elimineert bacteriën, aanbevolen bij zwaar en intensief gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bord in wit, uitrusting: opbergbak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd
236155		plantenzuil, vorm rond met gebogen silhouet, van polyethyleen in lijkt op RAL9003 signaalwit, hoogte x diameter 900 x 510 mm, capaciteit 35 l